

Garant

Diskinė atpjovimo freza su stebule HSS plotis ap = 2,2 mm, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 100/8mm

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 218424 100/8 |
| GTIN | 4045197533890 |
| Produktų klasė | 21P |

Aprašymas**Modelis:**

Produktyvios atpjovimo frezos, kurias sudaro kotas su **plieniniu disku** arba kotas su **preciziškai tiksliai, temperatūrai atspariu HSS greitapjovio plieno disku**.

Paskirtis:

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje kartojimas būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame pirmiausia HSS diskus.

Paskirtis:

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje reikalingas detalės matmuo būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame HSS diskus.

Užsakymo numeris: 218440 iki 218444 (žr. pagrindinį katalogą)

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

HSS atsarginius diskus galite papildomai užsisakyti kaip priedus.

Galima įsigyti diskines / atpjovimo frezas, kurių Ø D nesiekia 200 mm.

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------------|
| Tvirtinimo kiaurymės \varnothing | 27 mm |
| Bendras ilgis L_{viso} kai a_p 3,1 mm | 52,8 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | XC.. 1119 |
| maksimalus įpjovos gylis $a_{e \text{ maks.}}$ | 26 mm |
| Bendras ilgis L_{viso} kai a_p 2,2 mm | 52 mm |
| Iškyšos $\varnothing d_1$ | 48 mm |
| Bendras ilgis L_{viso} kai a_p 1,5 mm | 51,4 mm |
| Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$ | 100 mm |
| Pagr. laikiklio $\varnothing d_2$ | 48 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 |
| Koto tipas | su kiauryme |
| Ašmenys | HSS |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Produkto rūšis | Diskinė freza |