

Garant
SPMT 120408, HB720, Tipas: UNI


Užsakymo data

Užsakymo numeris	218360 UNI
GTIN	4045197608383
Produktų klasė	21A

Aprašymas

SPMT 120408 UNI Kampo spindulys: 0,8 mm
 Pastūma f_z per dantį: 0,12 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,12 mm
Tipas	UNI
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SPMT 120408
Kietlydinys	HB720
Ašmenys	HM
Plokštelės storis S	4,76 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

