

Garant**Ekonomiška pakuotė Keičiama tekimo plokštelė rupiajam apdirbimui
CNMG, Dydis / Kiekis: 120408/50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	GG2531 120408/50
GTIN	4067263092582
Produktų klasė	GGN

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,3 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,55 - 4,25 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 260 mm/min
Vienetų skaičius	50
Turinys	250322 HB7020
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG120408
Kietlydinys	HB7020
Drožlialaužis	SG
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui

Priedai

CNMG 120408 Rūšis HB7020

250322 HB7020