


Garant**SEKT 1204 AFTN, HB725, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214312 UNI
GTIN	4067263095286
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p_{max}} = 3,5$ mm.

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Plokštelės storis E	4,76 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SEKT 1204 AFTN
Kietlydinys	HB725
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Al >10 % Si	ribotai tinka	450 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	280 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	260 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	240 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	190 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	130 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	45 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	170 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		