

**Garant****Gludinimo galva, 45° nuožula, HB730, Ø D h10: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210340 25
GTIN	4045197543141
Produktų klasė	21M

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis L <sub>2</sub>	32 mm
Pjovimo briaunos Ø D	25 mm
Galvutės ilgis l	45 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,5 mm
Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm
Laikiklio dydis	24 mm
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Serija	TopCut
Kietlydinys	HB730
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	50 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai

Darbinis plotis ae frezuojant	0,1×D apdirbant šoninius paviršius mm
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	ne
tinkamas laikiklis	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Frezavimas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	210 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	110 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	50 m/min	H
Plienas <60 HRC	ribotai tinka	40 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	80 m/min	S
Ketus (G)	tinka	160 m/min	K
Alyva	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		

## Priedai

Užveržimo raktas Tipas 21X5	219987 21X5
-----------------------------	-------------

Įstatomas adapteris dinamometriniam raktui Tipas 21X5

219986 21X5