



Ekonomiška pakuotė Keičiama tekimo plokštelė vidutiniam apdirbimui CCMT, Dydis / Kiekis: 120408/50



Užsakymo data

Užsakymo numeris	GG2647 120408/50
GTIN	4067263096320
Produktų klasė	GGN

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,2 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,55 - 4,25 mm
Turinys	260221 HBT130
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 135 mm/min
Vienetų skaičius	50
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT120408
Kietlydinys	HBT130
Drožlialaužis	MM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui

Priedai

CCMT 120408 Rūšis HBT130

260221 HBT130