

HOLEX**Ekonomiška pakuotė Keičiama tekimo plokštelė vidutiniam apdirbimui
DCMT, Dydis / Kiekis: 11T302/30****Užsakymo data**

| | |
|------------------|------------------|
| Užsakymo numeris | GG2651 11T302/30 |
| GTIN | 4067263096559 |
| Produktų klasė | GGN |

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------------------|
| Pastūma f | 0,2 - 0,3 mm/aps, |
| Turiny | 260503 HBT130 |
| Pjūvio gylis a_p | 0,15 - 2,75 mm |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 80 - 135 mm/min |
| Vienetų skaičius | 30 |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT11T302 |
| Kietlydinys | HBT130 |
| Drožlialaužis | MM |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekimui |

Priedai

DCMT 11T302 Rūšis HBT130

260503 HBT130