

HEDI

Pakabinamas energijos skirstytuvas, Tipas: 250AIR



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 081142 250AIR |
| GTIN | 4003644014965 |
| Produktų klasė | 08B |

Aprašymas

Modelis:

Elektros lizdai su savaimė užsidarančiais dangteliais.

Kompaktiškas pakabinamas energijos skirstytuvas su tvirtu, kietos gumos korpusu mažai vietos reikalaujančiam ir tvarkingam įtampos ir suslėgto oro paskirstymui.

- **Paprastas kabelio įvedimas neįtempiant;**
- **Pakabinimo aša ir masyvus įrankių kablys;**
- **Su apsauga nuo drėgmės IPX4.**

2x1/4 colio suslėgto oro žarnos jungtys, 2,5 m suspausto oro žarna.

Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing < 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

IPX4: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių, bet nėra apsaugos nuo svetimkūnių ar judinimo.

Pastaba:

Pakabinamas energijos skirstytuvas su eterneto jungtimi pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

| | |
|--------|--------|
| Plotis | 227 mm |
|--------|--------|

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Gylis | 212 mm |
| Pneumatinė jungtis | 1/4 in |
| Elektros lizdų 400 V/16 A skaičius | 1 |
| Tipas | 250AIR |
| Nominali galia | 9,5 kW |
| Aukštis | 305 mm |
| Elektros lizdų 250 V skaičius | 6 |
| pneumatinių jungčių kiekis | 2 |
| IP apsaugos klasė | IP X4 |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Įvesties kištuko tipas | F |
| Produkto rūšis | Energijos skirstytuvai |