

**Garant****Ekonomiška pakuotė Keičiama tekimo plokštelė vidutiniam apdirbimui  
VCGT, Dydis / Kiekis: 110301/30****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	GG2686 110301/30
GTIN	4067263098553
Produktų klasė	GGN

**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 1,75 mm
Vienetų skaičius	30
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	350 - 600 mm/min
Turinys	261452 HU7310
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGT110301
Kietlydinys	HU7310
Drožlialaužis	AM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui

---

## Priedai

VCGT 110301 Rūšis HU7310

261452 HU7310