

Garant**T formos griovelių freza, Weldon kotas, $\varnothing D$ / Zeff: 25/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218300 25/2
GTIN	4045197608079
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

T-formos freza su cilindrinio kotu ir vidiniu aušinimu. Našiam T formos griovelių apdirbimui. Paviršius apdorotas antikorozinėmis priemonėmis.

Paskirtis:

Grioveliams ir įpjovoms pagal DIN 650.

Pastaba:

Rekomenduojama dirbti su vidiniu aušinimu, kad būtų užtikrintas optimalus drožlių pašalinimas. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	SP.T 060304
Koto $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Bendras ilgis L_{viso}	82 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Iškyšos $\varnothing d_1$	13 mm
Iškyšos ilgis L_1	31 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	25 mm
Griovelio aukštis a_p	11 mm

Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Keičiamų plokštelių kiekis	4
Koto tipas	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Griovelių freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219840