

Garant

**Diskinė / atpjavimo freza cilindrinio kotu HSS plotis $a_p = 1,5$ mm, $\varnothing D$ /
pjavimo dantų skaičius Z: 50/4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218408 50/4
GTIN	4045197533364
Produktų klasė	21P

Aprašymas**Modelis:**

Produktyvios atpjavimo frezos, kurias sudaro kotas su **plieniniu disku** arba kotas su **preciziškai tiksliai, temperatūrai atspariu greitapjavio plieno (HSS) disku**.

Paskirtis:

Griovelių įpjavimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje kartojimas būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame pirmiausia HSS diskus.

Paskirtis:

Griovelių įpjavimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje reikalingas detalės matmuo būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame HSS diskus.

Užsakymo numeris: 218440 iki 218444 (žr. pagrindinį katalogą)

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Galima įsigyti diskines / atpjavimo frezas, kurių $\varnothing D$ nesiekia 200 mm.

HSS atsarginius diskus galite papildomai užsisakyti kaip priedus.

Techninis aprašymas

Pjavimo briaunos $\varnothing D_c$	50 mm
Bendras ilgis L_{vis0} kai a_p 1,5 mm	94,9 mm

Bendras ilgis L_{viso} kai a_p 2,2 mm	95,5 mm
Iškyšos ilgis L_1	36 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Iškyšos $\varnothing d_1$	24,5 mm
maksimalus įpjovos gylis $a_{e \text{ maks.}}$	12,75 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XC.. 1113
Įpjovimo briaunų skaičius Z	4
Plotis a_p	1,5 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Diskinė freza