

Garant**Užspaudimo lūpa su išdėstymo kaiščiais, Kai kumštelių plotis: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

362622 125

GTIN

4067263092179

Produktų klasė

31S

Aprašymas**Modelis:**

- Grūdintasis plienas, dujinis įzotinimas (tolerancija $\pm 0,01$ mm).
- Paprastas montavimas ant spaustuvo.
- Mechaninis kaiščių įspaudimas
- Suspausto oro patekimas pro dvipusius vožtuvus.
- Tarp fiksuotos ir judančios lūpos skirtumo nėra.
- Reikalingas oro slėgis - 5,5 bar

Paskirtis:

Greitas perstatymas įvairiems apdirbimo būdams.

- Greitas ir tikslus padėties fiksavimas.
- Nereikia gaišti laiko atraminių plokštelių tvirtinimui.

Tinka:**GRESSEL** Gripo GPS125, Gripo GPS125-VS, Gripo 2, Grepos-5S/5X-S, Grefors, S2 Duogrip, C2, Ecosos.**WNT** NCG 125, DSG4 125, HDG2 125, H5G 125, ZSG4 125, ESG4 125.**Techninis aprašymas**

Produkto rūšis

Spaustuvo kumšteliai

