


Garant**Užspaudimo lūpa su išdėstymo kaiščiais, Kai kumštelių plotis: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	362624 125
GTIN	4067263092186
Produktų klasė	31S

Aprašymas**Modelis:**

- Grūdintasis plienas, dujinis įzotinimas (tolerancija $\pm 0,01$ mm).
- Paprastas montavimas ant spaustuvo.
- Mechaninis kaiščių įspaudimas
- Suspausto oro patekimas pro dvipusius vožtuvus.
- Tarp fiksuotos ir judančios lūpos skirtumo nėra.
- Reikalingas oro slėgis - 5,5 bar

Paskirtis:

Greitas perstatymas įvairiems apdirbimo būdams.

- Greitas ir tikslus padėties fiksavimas.
- Nereikia gaišti laiko atraminių plokštelių tvirtinimui.

Tinka:

ALLMATIC NC8 125, HD 125, TC, TITAN2 125.

BULL pneumatinis 125, mechaninis 125.

KESEL ARNO125, CNC125, NCA125.

RÖHM RKE125, RKE-L125, RKE-U125, RKG-L125, RKE-LV125.

Techninis aprašymas

Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai
----------------	----------------------

