

# Yale

## Mašinų keltuvas su kėlimo griebtuvais YAM, Leistinoji apkrova: 5t



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	086046 5
GTIN	4025092153997
Produktų klasė	08Y

### Aprašymas

**Modelis:**

Mašininis keltuvas, kompaktiškų matmenų, krovinį galima pakelti kėlimo griebtuvais arba galva. Itin tvirtai stovi, pumpavimo svirtį galima pasukti 270° (tik ne dyd. 2).

**Paskirtis:**

Pakelti, išlygiuoti ir perkelti mašinoms ar panašioms kroviniams, atlikti bendriems remonto ir montavimo darbams.

### Techninis aprašymas

Ilgis	257 mm
Minimalus naudojimo aukštis	26 mm
Griebtuvo plotis	75 mm
Kėlimo aukštis	120 mm
Svoris	19 kg
Griebtuvo ilgis	57 mm

Aukštis	290 mm
Plotis	182 mm
Automatinis spyruoklės grįžimas	taip
maksimali keliamoji galia	5 t
Produkto rūšis	Hidraulinis mašinų keltuvas