

Garant**Frezavimo-kopijavimo galvutė HPC, be dangos, Ø D h10: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210355 12
GTIN	4045197557698
Produktų klasė	21M

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis l	16 mm
Pjovimo briaunos Ø D	12 mm
Darbinės dalies ilgis L ₂	9 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	6 mm
Pastūma f _z trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant	0,1 mm
Laikiklio dydis	12 mm
Ilgis	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Serija	TopCut
Danga	be dangos
Kietlydinys	HU730
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	32 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis ae frezuojant	0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Darbinis plotis ae frezuojant	0,5×D frezavimui kopijuojant
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	ne
tinkamas laikiklis	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	530 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	450 m/min	N
CuZn	ribotai tinka	320 m/min	N
Alyva	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

Priedai

Įstatomas adapteris dinamometriniam raktui Tipas 10X4	219986 10X4
Užveržimo raktas Tipas 10X4	219987 10X4