

Garant**Glotniojo frezavimo galvutė, su spinduliu, HB730, Ø D h10: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210330 25
GTIN	4045197543134
Produktų klasė	21M

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis l	45 mm
Pjovimo briaunos Ø D	25 mm
Darbinės dalies ilgis L ₂	32 mm
Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ²	0,12 mm
Laikiklio dydis	24 mm
Kampų užapvalinimas r _v	1,25
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Serija	TopCut
Kietlydinys	HB730
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	50 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai

Darbinis plotis ae frezuojant	0,1xD apdirbant šoninius paviršius mm
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	ne
tinkamas laikiklis	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	210 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	110 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	50 m/min	H
Plienas <60 HRC	ribotai tinka	40 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	80 m/min	S
Ketus (G)	tinka	160 m/min	K
Alyva	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		

Priedai

Užveržimo raktas Tipas 21X5	219987 21X5
-----------------------------	-------------

Įstatomas adapteris dinamometriniam raktui Tipas 21X5

219986 21X5