

Garant**Frezavimo galvutė, aštriabriaunė HPC, be dangos, Ø D h10: 16mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 210345 16 |
| GTIN | 4045197557650 |
| Produktų klasė | 21M |

Aprašymas**Pastaba:**

Griovelių apdirbimui rekomenduojami režimai $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------|
| Galvutės ilgis l | 28 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₂ | 16 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D | 16 mm |
| Pastūma f _z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,17 mm |
| Pastūma f _z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,14 mm |
| Laikiklio dydis | 16 mm |
| Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai |
| Bendras ilgis L | 45,3 mm |
| Danga | be dangos |
| Serija | TopCut |
| Kietlydinys | HU730 |
| Ašmenys | VHM |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Tipas | W |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 42 laipsniai |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai |
| Darbinis plotis aė frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D mm |
| Darbinis plotis aė frezuojant | 0,3×D apdirbant šoninius paviršius mm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Vidinis aušinimas | ne |
| tinkamas laikiklis | GARANT TopCut |
| Produkto rūšis | Frezavimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 530 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 500 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 450 m/min | N |
| CuZn | ribotai tinka | 320 m/min | N |
| Alyva | ribotai tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |
| Oras | ribotai tinka | | |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Užveržimo raktas Tipas 13X4 | 219987 13X4 |
| Įstatomas adapteris dinamometriniam raktui Tipas 13X4 | 219986 13X4 |