

Garant
APMT 180508 ER, HB7930, Tipas: TI

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215253 TI
GTIN	4045197673527
Produktų klasė	21A

Aprašymas
Pastaba:

 Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, a_p maks. = 9 mm.

Kampo spindulys: 0,8 mm

 Pastūma f_z per dantį: 0,17 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,17 mm
Tipas	TI
Kampo spindulys	0,8 mm
Serija	Softcut®
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 180508 ER
Kietlydinys	HB7930
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ti >850 N/mm ²	tinka	40 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		