

Garant**Frezavimo-kopijavimo galvutė grūdintojo plieno ruošinių apdirbimui,
HB7730, Ø D h10: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210370 20
GTIN	4045197523495
Produktų klasė	21M

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis l	25 mm
Darbinės dalies ilgis L ₂	15 mm
Pjovimo briaunos Ø D	20 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p.maks.} apdirbant plieną < 60 HRC	0,6 mm
Laikiklio dydis	20 mm
Ilgis	25 mm
Pastūma f _z frezavimui kopijavimo būdu apdirbant plieną < 60 HRC	0,08 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Serija	TopCut
Kietlydinys	HB7730
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	H
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Darbinis plotis ae frezuojant	0,05xD frezuojant kopijuojant
Vidinis aušinimas	ne
tinkamas laikiklis	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	210 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	110 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	50 m/min	H
Plienas <60 HRC	ribotai tinka	40 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	80 m/min	S
Ketus (G)	tinka	160 m/min	K
Alyva	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		

Priedai

Įstatomas adapteris dinamometriniam raktui Tipas 16X5	219986 16X5
Užveržimo raktas Tipas 16X5	219987 16X5

