

Garant**Frezavimo-kopijavimo galvutė HPC, be dangos, Ø D h10: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210355 20
GTIN	4045197557711
Produktų klasė	21M

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D	20 mm
Galvutės ilgis l	25 mm
Darbinės dalies ilgis L ₂	15 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	10 mm
Pastūma f _z trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant	0,16 mm
Laikiklio dydis	20 mm
Ilgis	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Serija	TopCut
Danga	be dangos
Kietlydinys	HU730
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	32 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis ae frezuoiant	0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Darbinis plotis ae frezuoiant	0,5×D frezavimui kopijuojant
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	ne
tinkamas laikiklis	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	530 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	450 m/min	N
CuZn	ribotai tinka	320 m/min	N
Alyva	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

Priedai

Užveržimo raktas Tipas 16X5	219987 16X5
Įstatomas adapteris dinamometriniam raktui Tipas 16X5	219986 16X5