

**Garant****Frezavimo galvutė, aštriabriaunė HPC, be dangos, Ø D h10: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210345 20
GTIN	4045197557667
Produktų klasė	21M

**Aprašymas****Pastaba:**

Griovelių apdirbimui rekomenduojami režimai  $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$ .

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_2$	20 mm
Galvutės ilgis I	35 mm
Pjovimo briaunos Ø D	20 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,22 mm
Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,18 mm
Laikiklio dydis	20 mm
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Bendras ilgis L	57,2 mm
Danga	be dangos
Serija	TopCut
Kietlydinys	HU730
Ašmenys	VHM

Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	42 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Darbinis plotis aė frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D mm
Darbinis plotis aė frezuojant	0,3×D apdirbant šoninius paviršius mm
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	ne
tinkamas laikiklis	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Frezavimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	530 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	450 m/min	N
CuZn	ribotai tinka	320 m/min	N
Alyva	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

### Priedai

Įstatomas adapteris dinamometriniam raktui Tipas 16X5	219986 16X5
Užveržimo raktas Tipas 16X5	219987 16X5