

**Garant****APMT 180504 SR, HB7520, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215231 ST1400
GTIN	4045197673480
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_p$  maks. = 9 mm.

Kampo spindulys: 0,4 mm

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,25 mm

**Techninis aprašymas**

Tipas	ST1400
Pastūma $f_z$ per dantį	0,25 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Serija	Softcut®
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 180504 SR
Kietlydinys	HB7520
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		