

Garant**APMT 133504 ER, HB7630, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215350 INOX
GTIN	4045197601278
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, a_p maks. = 6 mm.

Techninis aprašymas

Tipas	INOX
Pastūma f_z per dantį	0,18 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Serija	Softcut®
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 133504 ER
Kietlydinys	HB7630
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	170 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	130 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		