

Garant**Užspaudimo lūpa su išdėstymo kaiščiais, Kai kumštelių plotis: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	362622 160
GTIN	4067263100126
Produktų klasė	31S

Aprašymas**Modelis:**

- Grūdintasis plienas, dujinis įzotinimas (tolerancija $\pm 0,01$ mm).
- Paprastas montavimas ant spaustuvo.
- Mechaninis kaiščių įspaudimas
- Suspausto oro patekimas pro dvipusius vožtuvus.
- Tarp fiksuotos ir judančios lūpos skirtumo nėra.
- Reikalingas oro slėgis - 5,5 bar

Paskirtis:

Greitas perstatymas įvairiems apdirbimo būdams.

- Greitas ir tikslus padėties fiksavimas.
- Nereikia gaišti laiko atraminių plokštelių tvirtinimui.

Tinka:

GRESSEL Gripos GPS160, Gripos GPS160-VS, Gripos 2, Grepos-5S/5X-S, Grefors, S2 Duogrip, C2, Ecosos.

WNT NCG 160, HDG2 160, ZSG4 160, ESG4 160.

Techninis aprašymas

Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai
----------------	----------------------

