

Garant**NC centravimo galvutė 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 10mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	210400 10
GTIN	4045197557537
Produktų klasė	21M

Techninis aprašymas

Pjovimo galvutės Ø D	10 mm
Galvutės ilgis l	13 mm
Darbinės dalies ilgis L ₂	5 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,6 mm/aps,
Laikiklio dydis	10 mm
Serija	TopCut
Kietlydinys	HB730
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Smailas kampas	90 laipsniai
Kotas	GARANT TopCut
Vidinis aušinimas	ne

Produkto rūšis

Pjovimo galvutė
centravimui ir pragręžimui**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	210 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	110 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	50 m/min	H
Plienas <60 HRC	ribotai tinka	40 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	80 m/min	S
Ketus (G)	tinka	160 m/min	K
Alyva	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		

Priedai

Įstatomas adapteris dinamometriniam raktui Tipas 8X3	219986 8X3
Užveržimo raktas Tipas 8X3	219987 8X3