

Garant
APET 180508 FR su deimantine danga, HB7810, Tipas: ALU

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215214 ALU
GTIN	4045197600929
Produktų klasė	21B

Aprašymas
Pastaba:

 Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, a_p maks. = 9 mm.

Kampo spindulys: 0,8 mm

 Pastūma f_z per dantį: 0,2 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,2 mm
Tipas	ALU
Kampo spindulys	0,8 mm
Serija	Softcut®
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APET 180508 FR
Kietlydinys	HB7810
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	600 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	600 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	550 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		