

Garant**NC centravimo galvutė 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 16mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	210400 16
GTIN	4045197557551
Produktų klasė	21M

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis l	20 mm
Pjovimo galvutės Ø D	16 mm
Darbinės dalies ilgis L ₂	8 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,8 mm/aps,
Laikiklio dydis	16 mm
Serija	TopCut
Kietlydinys	HB730
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Smailas kampas	90 laipsniai
Kotas	GARANT TopCut
Vidinis aušinimas	ne

Produkto rūšis

Pjovimo galvutė
centravimui ir pragręžimui**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	210 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	110 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	50 m/min	H
Plienas <60 HRC	ribotai tinka	40 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	80 m/min	S
Ketus (G)	tinka	160 m/min	K
Alyva	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		

Priedai

Užveržimo raktas Tipas 13X4

219987 13X4

Įstatomas adapteris dinamometriniam raktui Tipas 13X4

219986 13X4