

Garant GRIDLINE

**Įrankių spinta su stalčiais 75 kg, 26×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 800/6B****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930605 800/6B
GTIN	4067263100645
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 30×24G, su stalčiais 26×20G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

**Techninis aprašymas**

Naud. aukštis	700 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	700 mm
Stalčių naudingasis plotis G	26
Stalčių naudingasis gylis G	26×20

Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Durų skaičius	0
Stalčių naudingasis gylis G	20
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
Gylis	600 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Stalčių skaičius	6
Aukštis	800 mm
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Plotis	750 mm
Svoris	105 kg
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26x20G
Produkto rūšis	Įrankių spinta