

Garant GRIDLINE

Įrankių spinta su stalčiais leistinoji apkrova 75 kg, 20×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 900/9**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930505 900/9
GTIN	4067263100638
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 24×24G su stalčiais 20×20G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Techninis aprašymas

Plotis	600 mm
Naud. aukštis	800 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip

Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių skaičius	9
Naudingasis aukštis stalčiams	800 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Aukštis	900 mm
Gylis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Durų skaičius	0
Svoris	126 kg
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Įrankių spinta