

Garant GRIDLINE

**Įrankių spinta su stalčiais 75 kg, 36×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 900/7A****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930705 900/7A
GTIN	4067263100683
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 40×24G, su stalčiais 36×20G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

**Techninis aprašymas**

Elektroninė užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių naudingasis gylis G	36×20
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Svoris	144 kg

Stalčių naudingasis plotis G	36
Stalčių naudingasis gylis G	20
Naudingasis aukštis stalčiams	800 mm
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
Stalčių skaičius	7
Plotis	1000 mm
Aukštis	900 mm
Naud. aukštis	800 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Gylis	600 mm
Durų skaičius	0
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	36x20G
Produkto rūšis	Įrankių spinta