

Garant GRIDLINE

**Įrankių spinta su stalčiais 75 kg, 20×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 800/7A****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931005 800/7A
GTIN	4067263100799
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 24×28G, su stalčiais 20×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai antracito spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

**Techninis aprašymas**

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	24
Gylis	700 mm

Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Svoris	113 kg
Aukštis	800 mm
Durų skaičius	0
Naudingasis aukštis stalčiams	700 mm
Naud. aukštis	700 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×24
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Stalčių skaičius	7
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta