

Garant GRIDLINE

**Įrankių spinta su stalčiais 75 kg, 26×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius:
1000/8B****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931105 1000/8B
GTIN	4067263091684
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 30×28G su stalčiais 26×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai antracito spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Techninis aprašymas

Plotis	750 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Stalčių naudingasis plotis G	26

Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Gylis	700 mm
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Stalčių naudingasis gylis G	24
Aukštis	1000 mm
Rifliuotos gumos įklotas su pakeltu krašteliu iš 3 pusių	ne
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Durų skaičius	0
Svoris	159 kg
Stalčių skaičius	8
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
ComfortClose	ne
Naudingasis aukštis stalčiams	900 mm
Naud. aukštis	900 mm
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26×24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta