

Garant GRIDLINE

## Įrankių spinta su stalčiais 200 kg, 26×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 1000/7B



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	931115 1000/7B
GTIN	4067263100959
Produktų klasė	9GK

### Aprašymas

#### Modelis:

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 30×28G su stalčiais 26×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Stalčius **50 mm 75 kg** keliamosios galios. Stalčius **nuo 75 mm 200 kg** keliamosios galios.

#### Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

#### Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

### Techninis aprašymas

ComfortClose	ne
Naud. aukštis	900 mm

Svoris	149 kg
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	900 mm
Stalčių naudingasis gylis G	24
Plotis	750 mm
Rifliuotos gumos įklotas su pakeltu krašteliu iš 3 pusių	ne
Gylis	700 mm
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Stalčių skaičius	7
Durų skaičius	0
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Stalčių naudingasis plotis G	26
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
Aukštis	1000 mm
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26×24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta