

Garant GRIDLINE

**Įrankių spinta su stalčiais 75 kg, 26×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius:  
1500/11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931105 1500/11
GTIN	4067263100911
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 30×28G su stalčiais 26×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai antracito spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

**Techninis aprašymas**

Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Stalčių naudingasis plotis G	26
Rifliuotos gumos įklotas su pakeltu krašteliu iš 3 pusių	ne

Naudingasis aukštis stalčiams	1400 mm
Plotis	750 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
Durų skaičius	0
Gylis	700 mm
Naud. aukštis	1400 mm
ComfortClose	ne
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Stalčių skaičius	11
Svoris	213 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Aukštis	1500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	24
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26x24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta