

Garant GRIDLINE

**Įrankių spinta su stalčiais 200 kg, 26×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius:
1000/6B****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931115 1000/6B
GTIN	4067263100942
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 30×28G su stalčiais 26×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Stalčius **50 mm 75 kg** keliamosios galios. Stalčius **nuo 75 mm 200 kg** keliamosios galios.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Techninis aprašymas

Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm

ComfortClose	ne
Plotis	750 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	900 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis	700 mm
Aukštis	1000 mm
Svoris	138 kg
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Durų skaičius	0
Stalčių naudingasis gylis G	24
Naud. aukštis	900 mm
Rifliuotos gumos įklotas su pakeltu krašteliu iš 3 pusių	ne
Stalčių skaičius	6
Stalčių naudingasis plotis G	26
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26×24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta