

Garant GRIDLINE

Įrankių spinta su stalčiais leistinoji apkrova 200 kg, 36×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 900/7A**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931315 900/7A
GTIN	4067263101055
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 40×28G su stalčiais 36×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Stalčius **50 mm 75 kg** keliamosios galios. Stalčius **nuo 75 mm 200 kg** keliamosios galios.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Techninis aprašymas

Durų skaičius	0
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Aukštis	900 mm

Naud. aukštis	800 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Svoris	169 kg
Stalčių naudingasis gylis G	24
Plotis	1000 mm
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
Stalčių naudingasis gylis G	36×24
Gylis	700 mm
Stalčių skaičius	7
Naudingasis aukštis stalčiams	800 mm
Stalčių naudingasis plotis G	36
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	36×24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

Priedai

Stalčių bėgeliai(pora) Leistinoji apkrova 200 kg	939901 200
--	------------