

Garant GRIDLINE

Vežimėlis su stalčiais 75 kg, 26x24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 685/4A**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931145 685/4A
GTIN	4067263101093
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:****Pilnai surinkta su stalčiais 26x24G.**

Montavimo vežimėlis 30x28G su 2 fiksuotais ir 2 nefiksuotais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rifliuotos gumos patiesalu ir 2K Haptoprene stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fiksuotus neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

Atskirų stalčių išėmimas viena ranka – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Naudingasis aukštis stalčiams	400 mm
-------------------------------	--------

Aukštis	685 mm
su pakeltu kraštu	taip
Plotis	750 mm
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Naud. aukštis	400 mm
Ratukai nepaliekia žymių	taip
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Stalčių naudingasis plotis G	26
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Stalčių bloko naudingasis aukštis	400 mm
Gylis	700 mm
Stalčių bloko aukštis	500 mm
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
ComfortClose	ne
Stalčių skaičius	4
maksimali keliamoji galia	600 kg
Stalčių naudingasis gylis G	24
Ratuko Ø	125 mm
Svoris	102 kg
Durų skaičius	0
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius

Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26x24G
Produkto rūšis	Montavimo vežimėlis

Priedai

Stalčių bėgeliai(pora) Leistinoji apkrova 75 kg	939901 75
---	-----------