

Garant GRIDLINE

Vežimėlis su stalčiais 75 kg, 20x20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 685/4A**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930515 685/4A
GTIN	4067263101086
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:****Pilnai surinkta su stalčiais 20x20G.**

Montavimo vežimėlis 24x24G su 2 stabiliais ir 2 valdomais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rantytos gumos kilimėliu ir 2K-Haptoprene rankenomis. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusai rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

Atskirų stalčių išėmimas viena ranka – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai antracito spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis gylis G	20x20
su pakeltu kraštu	taip

Durų skaičius	0
Stalčių naudingasis gylis G	20
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Naudingasis aukštis stalčiams	400 mm
Naud. aukštis	400 mm
Svoris	76 kg
Ratukai nepalieka žymių	taip
Stalčių bloko aukštis	500 mm
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Gylis	600 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	400 mm
Stalčių skaičius	4
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Ratuko Ø	125 mm
maksimali keliamoji galia	600 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių naudingasis plotis G	20
Plotis	600 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
ComfortClose	ne
Aukštis	685 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm

Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Montavimo vežimėlis