

Garant GRIDLINE

**Įrankių spinta su stalčiais leistinoji apkrova 75 kg, 36×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 1000/8A****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931305 1000/8A
GTIN	4067263101031
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 40×28G su stalčiais 36×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

**Techninis aprašymas**

Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Aukštis	1000 mm
Durų skaičius	0

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių skaičius	8
Stalčių naudingasis gylis G	36×24
Stalčių naudingasis gylis G	24
Naudingasis aukštis stalčiams	900 mm
Stalčių naudingasis plotis G	36
Gylis	700 mm
Naud. aukštis	900 mm
Svoris	195 kg
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Plotis	1000 mm
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	36×24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta