

**Garant****APMT 180516 TR, HB7520, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215274 UNI
GTIN	4045197601117
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_p$  maks. = 9 mm.

Kampo spindulys: 1,6 mm

**Techninis aprašymas**

Tipas	UNI
Kampo spindulys	1,6 mm
Serija	Softcut®
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 180516 TR
Kietlydinys	HB7520
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	330 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	290 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	250 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		