




Centruojantis spaustuvas, Plotis: 120Amm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	363300 120A
GTIN	4067263101116
Produktų klasė	30N

Aprašymas

Modelis:

- Labai patogų pasiekti ir idealiai simetriškas.
- Visas grūdintas ir apatinė pusė šlifluota.
- Ruošinių ir detalių spaustuvas su minimalia lūpų / detalių pastūma.
- Sukant lūpas galima keisti fiksavimo diapazoną.

Su GARANT ZeroClamp adapteriu su 80 mm žingsniu.

Su 4 ZeroClamp tvirtinimo varžtais.

Paskirtis:

Puikiai tinka 5 pusių apdirbimui. Centrinis užspaudimas.

Tinka:

Keičiamos lūpos Nr. 363310 – 363324.

Tiekimo sudėtis:

Bazinis elementas, suklys, suklio veržlės ir keturi tvirtinimo kaiščiai, tinkami automatikos konsolėi Nr. 360164 XP80Z.

Priedai pasirinktinai:

Dinamometrinis raktas Nr. 656050, galvutė Nr. 642229 13, montavimo stotelė Nr. 358595 80.

Pastaba:

Tinka GARANT automatikos sistemai TurnTable automatikos sistemai kartu su / skirta automatikos konsolėi Nr. 360164 XP80Z. Tinkami uždedami kumšteliai Nr. 363310 – 363324 į tiekimo sudėtį neįeina. Užspaudimo situacija S2 susidaro pasukant lūpą.

Techninis aprašymas

Svoris	7,6 kg
L	180 mm
P	120 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų	80 mm
maksimali užspaudimo jėga	28 kN
Modelis	Nulinio taško fiksavimo sistema
Aukštis H	59 mm
maksimalus užveržimo momentas	100 Nm
Spalvinis kodas	HOLEX ZS 120
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas