

Garant**Centruojančių spaustuvių bazinis prietaisas Xtric, Tipas: 125XSPA****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	363000 125XSPA
GTIN	4067263101109
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:**

- **Labai patogų pasiekti ir idealiai simetriškas.**
- **Visas grūdintas ir šlifluotas.**
- **Ruošinių ir detalių spaustuvas su minimalia lūpų / detalių pastūma.**
- **Puikiai centruojančiai užsiveržia dėl kintančio centro nustatymo.**
- **Sukant lūpas galima keisti fiksavimo diapazoną.**

Paskirtis:

Puikiai tinka 5 pusių apdirbimui. Centrinis užspaudimas.

Tinka:

Keičiamos lūpos Nr. 363010 – 363045.

Tiekimo sudėtis:

Bazinis elementas, suklys, suklio veržlės ir keturi tvirtinimo kaiščiai, tinkami automatikos konsolei Nr. 360164 XP80Z.

Priedai pasirinktinai:

Dinamometrinis raktas Nr. 656050, galvutė Nr. 642229 13, montavimo stotelė Nr. 358595 80.

Pastaba:

Tinka GARANT automatikos sistemai TurnTable automatikos sistemai kartu su / skirta automatikos konsolei Nr. 360164 XP80Z. Tinkami uždedami kumšteliai Nr. 363010 – 363045 į tiekimo sudėtį neįeina. Užspaudimo situacija S2 susidaro pasukant lūpą.

Techninis aprašymas

L	186 mm
---	--------

P	125 mm
Spalvinis kodas	Xtric 125
Svoris	10,6 kg
Aukštis H	54 mm
Raktų dydžių matmenys	13 mm
Raktų dydžių matmenys	5 mm
maksimali užspaudimo jėga	32 kN
maksimalus sukimo momentas	132 Nm
Modelis	Nulinio taško fiksavimo sistema
Atstumas tarp kiaurymių centrų	80 mm
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas