


ISCAR SUMOCHAM pjovimo įdėklas HCP-IQ k7, IC908, Ø DC: 15mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris

231745 15

GTIN

7291075333411

Produktų klasė

23J

Aprašymas
Modelis:

Prizmės formos pjovimo įdėklas – tiksli padėtis ir stabilus prigludimas. Kampiniai, **radialiniai stabdymo paviršiai** dėl apdirbimo metu veikiančių pjovimo jėgų gerokai padidina prispaudimo jėgą. Produktyviam gręžimui su **dideliu pastūmos greičiu**.

HCP-IQ

Pagrindinė taikymo sritis **ISO P** ir **ISO K**. **Geriausias galimas centravimas**, lenktų paviršių apdirbimas. **Negalima naudoti plastiškose medžiagose.**

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5×D. Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo įdėklais, ypač su įdėklais FCP ir QCP-2M. Laikykitės pagrindinio elemento taikymo instrukcijų. Plokštelių pjovimo tolerancija: **k7** (teigiama pjovimo briaunos skersmens tolerancija).

Žymėjimas: [tipas] [Ø D_d]-[tinka] [pjovimo medžiaga]

Pavyzdys:

Nr. 231740 6,5 ICP 065 IC908

Nr. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908

Nr. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908 **Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.**

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------------------|
| Danga | TiAlN |
| Serija | SUMOCHAM |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm ² | 0,26 mm/aps, |
| Ø D | 15 mm |
| pagrindinio elemento dydžiui | 15 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Iscar – prekės pavadinimas | HCP 150-IQ IC908 |
| Geometrija | HCP-IQ |
| Smailas kampas | 137 laipsniai |
| Gamintojo pavadinimas | HCP 150-IQ IC908 |
| Kietlydinys | IC908 |
| Ašmenys | HM |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 100 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 90 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 100 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 70 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 55 m/min | P |
| TOOLOX 33 | ribotai tinka | 70 m/min | H |
| TOOLOX 44 | tinka | 60 m/min | H |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 120 m/min | K |
| CuZn | ribotai tinka | 155 m/min | N |
| Alyva | ribotai tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |

