



ISCAR SUMOCHAM Pagrindinis elementas Weldon kotas DCN A, 5×D, Dydis: 18



Užsakymo data

Užsakymo numeris	231710 18
GTIN	7291075291247
Produktų klasė	23K

Aprašymas

Modelis:

SUMOCHAM keičiamų galvučių gręžimo sistema **labai efektyviam kiaurymių apdirbimui** su keičiamomis pjovimo briaunomis. **Unikalus prispaudimo mechanizmas**, leidžiantis patogiai pritvirtinti pjovimo įdėklą be papildomo prispaudimo varžto. **Universalus medžiagų naudojimas** dėl išsamios pjovimo plokštelių programos. **Optimalus įrankio stabilumas** su vienu metu susuktais aušinimo kanalais, užtikrinančiais **labai žemą radialinį mušimą ir mažiausią galimą ašinę gręžimo eigą**. **Kitos galimos versijos:** Bazinis elementas su apvaliu velenu, bazinis elementas, skirtas apdirbti plokštumas ant kiaurymių, kai tvirtinamas fasoninis žiedas, bazinis elementas, ypač skirtas naudoti daugiasvirtėse tekinimo staklėse, staklėse su slankiąja galvute ir gamybinėse tekinimo staklėse.

Tolerancijos klasė: IT8-IT9, koncentrinis tikslumas: 0,03 mm.

Paskirtis:

Su pjovimo įdėklais **Nr. 231740 – 231790**.

Tiekimo sudėtis:

Pagrindo korpusas su montavimo raktu pjovimo įdėklams.

Pastaba:

- Iš esmės pasirinkite strategiją su vidutiniu pjovimo greičiu ir didele pastūma.
- Gižtamoji eigos metu nėra greitos slinkties ir suklio sukimosi į kairę.
- Išgaubtų / įgaubtų paviršių gręžimas: Reikiamas kreivumo spindulys $> 15 \times D_c$, sumažinkite pastūmos greitį iki 50 %.
- Didžiausias leistinas kryžminių kiaurymių skersmuo yra 1/4 nominalaus skersmens D_c .
- Serijinėms kiaurymėms reikia stabilių sąlygų ir sumažinti tarpus tarp ruošinio elementų.
- Galimas iki 7° nuolydžio įėjimo ir išėjimo iš gręžinio kampas su sumažinta pastūma (apie 20-30 %).
- Žymėjimo konvencija: DCN [dydis]-[L₁]-[ØD_s]A-[L/D]

Pavyzdys:

Nr. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D**Nr. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D****Techninis aprašymas**

Serija	SUMOCHAM
Ø zona D _c	18 - 18,9 mm
Koto ilgis L _s	56 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto Ø D _s	25 mm
Naudingasis ilgis L ₁	90 mm
Iscar – prekės pavadinimas	DCN 180-090-25A-5D
Gamintojo pavadinimas	DCN 180-090-25A-5D
Modelis	5×D
Kotas	ISO 9766
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Grąžto panaudojimas	Kryžminis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	įgaubtas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis