

HEDI

Kabelių būgnas, plastikinis, Tipas: 25V



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081125 25V
GTIN	4003644013258
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

Hedi® kabelių būgnai yra „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgaaamžiški. Specialiai suprojektuoti būgnų korpusai užtikrina optimalų kabelių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo būgno sukimosi. Visuose kabelių būgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai. Naudojimui sausose patalpose.

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing > 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

IP apsaugos klasė: IP 20

Nominali galia išvyniojus: 3500 (16 A) W

Kabelio klasė: H05VV-F

Kabelio sandara: 3G1,5

Kabelio medžiaga: PVC raudona

Laido ilgis: 25 m

Elektros lizdų skaičius: 4

Techninis aprašymas

Kabelio sandara	3G1,5
-----------------	-------

Kabelio medžiaga	PVC raudona
Tipas	25V
Laido ilgis	25 m
Tinklo įtampa	250 V
Nominali galia išvyniojus	3500 (16 A) W
Kabelio klasė	H05VV-F
IP apsaugos klasė	IP 20
Elektros lizdų skaičius	4
Korpuso medžiaga	iš plastiko
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Yra diagnostikos sistema	ne
Produkto rūšis	Kabelių būgnas