

**ISCAR SUMOCHAM pjovimo įdėklas HCP-IQ k7, IC908, Ø DC: 23mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 231745 23 |
| GTIN | 7291075333572 |
| Produktų klasė | 23J |

Aprašymas**Modelis:**

Prizmės formos pjovimo įdėklas – tiksli padėtis ir stabilus prigludimas. Kampiniai, **radialiniai stabdymo paviršiai** dėl apdirbimo metu veikiančių pjovimo jėgų gerokai padidina prispaudimo jėgą. Produktyviam gręžimui su **dideliu pastūmos greičiu**.

HCP-IQ

Pagrindinė taikymo sritis **ISO P** ir **ISO K**. **Geriausias galimas centravimas**, lenktų paviršių apdirbimas. **Negalima naudoti plastiškose medžiagose**.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5×D. Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo įdėklais, ypač su įdėklais FCP ir QCP-2M. Laikykitės pagrindinio elemento taikymo instrukcijų. Plokštelių pjovimo tolerancija: **k7** (teigiama pjovimo briaunos skersmens tolerancija).

Žymėjimas: [tipas] [Ø D_d]-[tinka] [pjovimo medžiaga]

Pavyzdys:

Nr. 231740 6,5 ICP 065 IC908

Nr. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908

Nr. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Ø D | 23 mm |
| Danga | TiAlN |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm ² | 0,35 mm/aps, |
| pagrindinio elemento dydžiui | 23 |
| Serija | SUMOCHAM |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Iscar – prekės pavadinimas | HCP 230-IQ IC908 |
| Geometrija | HCP-IQ |
| Smailas kampas | 138 laipsniai |
| Gamintojo pavadinimas | HCP 230-IQ IC908 |
| Kietlydinys | IC908 |
| Ašmenys | HM |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 100 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 90 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 100 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 70 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 55 m/min | P |
| TOOLOX 33 | ribotai tinka | 70 m/min | H |
| TOOLOX 44 | tinka | 60 m/min | H |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 120 m/min | K |
| CuZn | ribotai tinka | 155 m/min | N |
| Alyva | ribotai tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |

