



ISCAR SUMOCHAM Pagrindinis elementas Weldon kotas DCN A, 3xD, Dydis: 31



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 231705 31 |
| GTIN | 7291075291056 |
| Produktų klasė | 23K |

Aprašymas

Modelis:

SUMOCHAM keičiamų galvučių gręžimo sistema **labai efektyviam kiaurymių apdirbimui** su keičiamomis pjovimo briaunomis. **Unikalus prispaudimo mechanizmas**, leidžiantis patogiai pritvirtinti pjovimo įdėklą be papildomo prispaudimo varžto. **Universalus medžiagų naudojimas** dėl išsamios pjovimo plokštelių programos. **Optimalus įrankio stabilumas** su vienu metu susuktais aušinimo kanalais, užtikrinančiais **labai žemą radialinį mušimą** ir **mažiausią galimą ašinę gręžimo eigą**. **Kitos galimos versijos:** Bazinis elementas su apvaliu velenu, bazinis elementas, skirtas apdirbti plokštumas ant kiaurymių, kai tvirtinamas fasoninis žiedas, bazinis elementas, ypač skirtas naudoti daugiasvirtėse tekinimo staklėse, staklėse su slankiąja galvute ir gamybinėse tekinimo staklėse.

Tolerancijos klasė: IT8-IT9, koncentrinis tikslumas: 0,03 mm.

Paskirtis:

Su pjovimo įdėklais **Nr. 231740 – 231790**.

Tiekimo sudėtis:

Pagrindo korpusas su montavimo raktu pjovimo įdėklams.

Pastaba:

- Iš esmės pasirinkite strategiją su vidutiniu pjovimo greičiu ir didele pastūma.
- Gižtamoji eigos metu nėra greitos slinkties ir suklio sukimosi į kairę.
- Išgaubtų / įgaubtų paviršių gręžimas: Reikiamas kreivumo spindulys $> 15 \times D_c$ sumažinkite pastūmos greitį iki 50 %.
- Didžiausias leistinas kryžminių kiaurymių skersmuo yra 1/4 nominalaus skersmens D_c .
- Serijinėms kiaurymėms reikia stabilių sąlygų ir sumažinti tarpus tarp ruošinio elementų.
- Galimas iki 7° nuolydžio įėjimo ir išėjimo iš gręžinio kampas su sumažinta pastūma (apie 20-30 %).
- Žymėjimo konvencija: DCN [dydis]-[L₁]-[ØD_s]A-[L/D]

Pavyzdys:

Nr. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D**Nr. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D****Techninis aprašymas**

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Naudingasis ilgis L ₁ | 93 mm |
| Koto Ø D _s | 32 mm |
| Serija | SUMOCHAM |
| Koto ilgis L _s | 60 mm |
| Ø zona D _c | 31 - 31,9 mm |
| Iscar – prekės pavadinimas | DCN 310-093-32A-3D |
| Gamintojo pavadinimas | DCN 310-093-32A-3D |
| Modelis | 3×D |
| Kotas | ISO 9766 |
| Grąžto panaudojimas | išgaubtas |
| Grąžto panaudojimas | įgaubtas |
| Grąžto panaudojimas | Kryžminis gręžimas |
| Grąžto panaudojimas | Gręžimas paketais |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |