

**Garant**
**HiPer-Drill grąžtas, 5xD, Ø DC: 16mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 231610 16     |
| GTIN             | 4045197602992 |
| Produktų klasė   | 21S           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

- **Maksimalus našumas ir didžiausios pastūmos dėl optimaliai suderintų geometrijų ir ruošinių.**
- **Tikslus pjovimo antgalio padėties nustatymas dėl prizminio plokštelės pritvirtinimo ir geras užveržimas per vidurinę angą.**
- **Itin žemas radialinis mušimas. (Kiaurymėms iki IT9 tikslumo)**
- **Koto atrama optimaliam stabilumui.**

**Paskirtis:**

Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

**Pastaba:**

Užveržimo varžtą reikia atnaujinti keičiant kas penktą pjovimo laikiklį.

Kiti matmenys iki Ø 50,99 mm tiekiami pagal paklausimą.

Kad užtikrintumėte optimalų radialinį mušimą, rekomenduojame rinktis hidraulinį patroną (pvz., Nr. 302026 dyd. 20). Optimaliam darbui rinkitės grąžtą su kuo trumpesne darbine dalimi.

**Techninis aprašymas**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Naudingasis ilgis $L_1$ | 85 mm                |
| Ø zona $D_c$            | 16 - 16,99 mm        |
| Užveržimo varžtas       | 231999 8IP1 (1,2 Nm) |
| Koto Ø $D_s$            | 20 mm                |
| Koto ilgis $L_s$        | 50 mm                |
| Serija                  | HiPer-Drill          |

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2                                   |
| Bendras ilgis L            | 161 mm                              |
| Modelis                    | 5xD                                 |
| Kotas                      | ISO 9766                            |
| Grąžto panaudojimas        | ribotas gręžimas paketais           |
| Grąžto panaudojimas        | ribotas įkypas pragręžimas          |
| Grąžto panaudojimas        | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu   |
| Grąžto panaudojimas        | ribotas skersinis gręžimas          |
| Vidinis aušinimas          | taip                                |
| Produkto rūšis             | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

## Priedai

|  |             |
|--|-------------|
| Torx Plus varžtas Pavara 8IP1  | 231999 8IP1 |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP | 674252 8IP  |
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm           | 211750 1,2  |