

Garant**Diskas HSS plotis ap = 2,2 mm, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

218442 63/4

GTIN

4045197534125

Produktų klasė

21P

Aprašymas**Modelis:**

Produktyvios atpjovimo frezos, kurias sudaro kotas su **plieniniu disku** arba kotas su **preciziškai tiksliai, temperatūrai atspariu HSS greitapjovio plieno disku**.

Paskirtis:

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje kartojimas būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame pirmiausia HSS diskus.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Galima įsigyti diskines / atpjovimo frezas, kurių Ø D nesiekia 200 mm.
HSS atsarginius diskus galite papildomai užsisakyti kaip priedus.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo varžtų rinkinys

219985

Tinkamos keičiamos plokštelės

XC.. 1119

Pjovimo briaunos Ø D_c

63 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto tipas	su kiauryme
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Tvirtinimo varžtų rinkinys 10 vnt.	219985
------------------------------------	--------