

## USB įkrovimo adapteris, Tipas: 2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081149 2
GTIN	4008496066162
Produktų klasė	08C

### Aprašymas

#### Modelis:

- **Bendra galia: 38 W** optimizuotam ir greitam įkrovimui
- **Naujausia GN technologija**
- **Technologijų tendencija: „Power delivery“ ir „Quick Charge“** greitam ir sumaniam įkrovimui
- **AC įvestis: 100-240 V ~ 1.0 A 50-60 Hz**
- **1x USB C tipo jungtis: 5 V/ 3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A (20 W maks.)**
- **1x USB A QC jungtis: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A (maks. 18 W)**
- **Vienu metu galima įkrauti iki 2 įrenginių**
- **Super lengvas, labai patogus ir kompaktiškas**
- **Modernus ir aukštos kokybės dizainas**
- **Garantuota ir patikrinta VARTA kokybė**

### Techninis aprašymas

Įkrovimo vietų skaičius USB	2
Nominalioji įtampa	100 - 240 V
Ilgis	80 mm

## Duomenų lapai

Aukštis	195 mm
Tinklo dažnis	50 - 60 Hz
Maksimalus įkrovimo vietų kiekis	2
Plotis	35 mm
Gamintojo pavadinimas	VARTA Speed Charger 38 W
Produkto rūšis	Įkroviklis